

# DuroTRANS TOP-M - Matná uzatváracia vrstva

## NÁVOD NA APLIKÁCIU

### PRÍPRAVA POVRCHU

Starostlivá príprava povrchu pred nanesením je obzvlášť dôležitá pre dosiahnutie optimálneho povrchu a trvanlivosti.

Povrch musí byť suchý, zbavený všetkých nečistôt, prachu a voľných častí, ktoré by mohli narušiť priľnavosť membrány.

Maximálna povolená vlhkosť povrchu nesmie prekročiť 5 %.

Podrobný opis prípravy podkladu – pozri Návod na aplikáciu DuroGRUNT T a DuroTRANS.

### PODKLAD (AKTIVÁCIA POVRCHU)

Pozri Návod na aplikáciu DuroGRUNT T

### TRANSPARENTNÁ TESNIACA MEMBRÁNA

Pozri Návod na aplikáciu DuroTRANS

### APLIKÁCIA MATNEJ VRSTVY

- **Miesenie:** Dôkladne premiešať ručne do získania jednotnej farby.
- Následne približne každých 10 minút znova premiešať, aby sa plnivá neusadili na dne.
- Naniesť vrstvu DuroTRANS TOP-M rovnomerne na celý povrch pomocou valčeka s krátkym vlasom. Druhá vrstva by sa nemala nanášať.
- **POZOR:** Materiál DuroTRANS TOP-M aplikujte po cca 18-24 hodinách od naniesenia poslednej vrstvy DuroTRANS.
- Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku by teplota vzduchu počas aplikácie mala byť medzi 5 °C a 35 °C.

### SPOTREBA

0,1 kg/m<sup>2</sup> – aplikovať iba jednu vrstvu.

Spotreba je odhadovaná pri použití valčeka, na hladkom povrchu v optimálnych podmienkach. Faktory ako povrch a jeho poréznosť, teplota a metóda aplikácie môžu zmeniť spotrebu.

## ČASY SCHNUTIA

| VLASTNOST'          | HODNOTA   | PODMIENKY                              |
|---------------------|-----------|----------------------------------------|
| Odolnosť voči dažďu | 4-6 hodín | teplota +20 °C, relatívna vlhkosť 50 % |
| Ľahký peší pohyb    | 24 hodín  |                                        |
| Úplné vytvrdnutie   | 7 dní     |                                        |

## FARBY

DuroTRANS TOP-M je dostupný v bezfarebnom matnom odtieni.

## BALENIE

DuroTRANS TOP-M je dostupný v 1 kg baleniach.

## SKLADOVANIE

Materiály by sa mali skladovať v suchom, chladnom a vetranom priestore v originálnych, neotvorených obaloch až do 18 mesiacov.

Teplota skladovania je od +5 °C do +30 °C. Po otvorení spotrebujte do 24 hodín.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

DuroTRANS TOP-M obsahuje izokyanáty.

Podrobné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Určené na profesionálne použitie.